

Flexarm med kontakt



Flexarm på Superclamp, indvendig kabel kontakt monteret i 90°


Flexarm med kindkontakt er udviklet til brugere med ALS, CP samt rygmarvsskadede.

Kindkontakten er velegnet som hoved- eller håndbetjent kontakt og kan aktiveres i alle retninger med et lavt tastetryk på under 50 gr.

Superclamp og skruetvinge giver mulighed for bespænding på rør, bordkanter og plade. Gulvstativ giver mulighed for placering ved sengen efter behov.

Kindkontakt med indvendigt kabel giver sikkerhed mod brud og fejl.

Tastetryk: under 50 g




Lige monteret tennisboldkontakt.



Ledning ført inde i flexarm.



Flexarm med kontakt



Flexarm med kontakt på skruetvinge, løst kabel, kontakt monteret i 0°



Flexarm med kontakt på gulvstativ med kabel, kontakt monteret i 0°

		Flexarm 500mm		Flexarm 600mm	
Holder	Kontakt vinkel	Vare nr.:	HMI-nr.:	Vare nr.:	HMI-nr.:
Flexarm på Superclamp Indvendigt kabel	0°	21 62 50	64 033	21 62 60	64 035
	70°	21 62 57	64 034	21 62 67	64 036
Flexarm på Skruetvinge Løst kabel	0°	21 61 50	64 350	21 61 60	64 355
	70°	21 61 57	64 351	21 61 67	64 357
Flexarm på gulvstativ	0°	--	--	21 66 60	106 847

